

ALBRECHT
Präzisions Spannfutter**Önzáró nagy teljesítményű fúrótokmány, Típus: 160/18****Rendelési adatok**

Rendelés száma	341000 160/18
GTIN	4045197308368
Árucikk kategória	33A

Leírás**Kivitel:**

Nagy teljesítményű hárompofás fúrótokmányok precíziós kivitelben. Nagy körfutási pontosság, kulcs nélküli, önzáró, nagy befogóerő. Könnyű kioldás kézzel. Edzett és cserélhető kopó alkatrészek.

Felhasználás:

Kézi- és állványos fúrógépeken, marógépeken, esztergagépeken felfogó tuskére (342300 – 342850 sz.) vagy közvetlenül a géporsóra való felfogásra.

Szabvány:**DIN 238****Műszaki leírás**

Fúrófej hossza nyitva	95,5 mm
Fúrótokmány hossz zárva	109 mm
Típus	160/18
Legnagyobb fúrótokmány kúp Ø	17,431 mm
Befogási tartomány	3 - 16 mm
Fúrótokmány rövidkúp	B 18 rövidített
Külső Ø	56 mm
Termék fajtája	Fúrótokmány, kulcs nélküli

