



Önzáró nagy teljesítményű fúrótokmány Spiro, Típus: 65/12



Rendelési adatok

Rendelés száma	341010 65/12
GTIN	4019208195124
Árucikk kategória	39R

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű hárompofás fúrótokmányok precíziós kivitelben. Nagy körfutási pontosság, kulcs nélküli, önzáró, nagy befogóerő. Könnyű kioldás kézzel. Edzett és cserélhető kopó alkatrészek.

Felhasználás:

Kézi és állványos fúrógépeken, marógépeken, esztergagépeken felfogó tuskére (342300 – 342850 sz.) vagy közvetlenül a géporsóra való felfogásra.

Szabvány:

DIN 238

Műszaki leírás

Típus	65/12
Fúrótokmány rövidkúp	B 12
Legnagyobb fúrótokmány kúp Ø	12,056 mm
Befogási tartomány	0,5 - 6,5 mm
Fúrófej hossza nyitva	61,5 mm
Fúrótokmány hossz zárva	68 mm
Külső Ø	34 mm
Termék fajtája	Fúrótokmány, kulcs nélküli

