



ER szorítópatronos befogó ADB alak, BT 40 A = 160, ER szorítópatron mérethez: 16



Rendelési adatok

Rendelés száma	302800 16
GTIN	4250122612261
Árucikk kategória	36E

Leírás

Kivitel:

Köszörült külső és belső kúp.

Minden szár barnított.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok szorítópatronban történő befogására a **DIN 6499 szerint, A és B alak.**

Tartalom:

ER felfogó anya.

Különleges tartozék:

ER szorítópatron 308881 – 309434 sz., ER szorítókulcs 309680 – 309745 ill. 613300 sz.

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Figyelem:

Hozzávaló felfogó anyákat lásd a 309580 ill. 309610 sz. alatt.

Forgácsolási stratégia: HSC

Befogási tartomány: 0,5 - 10 mm

A-méret kinyúlási hossz: 160 mm

Külső Ø D: 28 mm

Tartalék ER felfogó anya: 16

ER szorítókulcs: 16

Műszaki leírás

Tartalék ER felfogó anya	16
ER szorítókulcs	16

ER szorítópatronhoz	16
A-méret kinyúlási hossz	160 mm
Befogási tartomány	0,5 - 10 mm
Külső Ø D	28 mm
Befogó	BT 40 A = 160
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3 20000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó

Tartozék

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	308906 3
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	308906 8
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	308921 4
ER szorítópatron készlet, 10 darabos, 1–10 mm tömítéssel és fúvókával	309165
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 7 mm	308922 7
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	308921 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308920 3
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 3 mm	308922 3
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	308921 5
ER szorítópatron készlet, 15 darabos, 2–16 mm	309240
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	308906 9

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm	308920 2
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	308901 9
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 2,8 mm	309425 2,8
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	308921 8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308901 5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308920 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	308920 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	308901 8
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	308920 9
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1 mm	308901 1
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308901 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm	308901 2
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308901 6
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	308906 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308901 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	308901 10
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	308906 5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2,5 mm	308901 2,5
Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308802 40
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	308906 4
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	308906 7
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308801 40
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	308906 6

ER szorítópatron készlet, 10 darabos, 1–10 mm	309012
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 10 mm	308922 10
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 5 mm	308922 5
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 40	308810 40
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308901 3
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 40	308812 40
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	308921 6
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 3,5 mm	309425 3,5
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
ER szorítópatron készlet, 10 darabos, 1–10 mm tömítéssel	309164
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	308921 9
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308920 7
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308920 4
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	308921 7
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 8 mm	308922 8
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 4 mm	308922 4
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 9 mm	308922 9
ER szorítópatron készlet, 10 darabos, 1–10 mm	309160
ER szorítópatron készlet, 6 darabos, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm tömítéssel	309014
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1 mm	308920 1
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309425 4,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308920 5

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	308921 3
Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308806 40
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	308920 8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1,5 mm	308901 1,5
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 6 mm	308922 6
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Egyoldalas villáskulcs Kulcsnyílás 25 mm	613300 25
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309425 6