

ALBRECHT
Präzisions Spannfutter**Önzáró nagy teljesítményű fúrótokmány, Típus: 30****Rendelési adatok**

Rendelés száma	341000 30
GTIN	4045197308269
Árucikk kategória	33A

Leírás**Kivitel:**

Nagy teljesítményű hárompofás fúrótokmányok precíziós kivitelben. Nagy körfutási pontosság, kulcs nélküli, önzáró, nagy befogóerő. Könnyű kioldás kézzel. Edzett és cserélhető kopó alkatrészek.

Felhasználás:

Kézi- és állványos fúrógépeken, marógépeken, esztergagépeken felfogó tuskére (342300 – 342850 sz.) vagy közvetlenül a géporsóra való felfogásra.

Szabvány:**DIN 238****Műszaki leírás**

Típus	30
Fúrófej hossza nyitva	44 mm
Fúrótokmány rövidkúp	B 10
Legnagyobb fúrótokmány kúp Ø	10,094 mm
Befogási tartomány	0,2 - 3 mm
Fúrótokmány hossz zárva	47,5 mm
Külső Ø	24 mm
Termék fajtája	Fúrótokmány, kulcs nélküli

