



ER szorítópatronos befogó ADB alak, BT 40 A = 160, ER szorítópatron mérethez: 25



Rendelési adatok

Rendelés száma	302800 25
GTIN	4250122615347
Árucikk kategória	36E

Leírás

Kivitel:

Köszörült külső és belső kúp.

Minden szár barnított.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok szorítópatronban történő befogására a **DIN 6499 szerint, A és B alak.**

Tartalom:

ER felfogó anya.

Különleges tartozék:

ER szorítópatron 308881 – 309434 sz., ER szorítókulcs 309680 – 309745 ill. 613300 sz.

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Figyelem:

Hozzávaló felfogó anyákat lásd a 309580 ill. 309610 sz. alatt.

Forgácsolási stratégia: HSC

Befogási tartomány: 1 - 16 mm

A-méret kinyúlási hossz: 160 mm

Külső Ø D: 42 mm

Tartalék ER felfogó anya: 25

ER szorítókulcs: 25

Műszaki leírás

Tartalék ER felfogó anya	25
A-méret kinyúlási hossz	160 mm

ER szorítókulcs	25
Befogási tartomány	1 - 16 mm
ER szorítópatronhoz	25
Külső Ø D	42 mm
Befogó	BT 40 A = 160
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3 20000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó

Tartozék

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	308960 9
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 5 mm	308962 5
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309430 6
ER szorítókulcs ER szorítópatronos befogó 25	309680 25
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm	308941 2
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 15 mm	308946 15
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308941 4
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 3,5 mm	309430 3,5
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	308959 12
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 7 mm	308962 7
	308962 6

ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási
Ø d 6 mm

Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló
meredekkúp méret 40

308830 40

ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel
Névleges befogási Ø d 8 mm

309430 8

ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási
Ø d 10 mm

308962 10

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm

308959 11

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 14 mm

308941 14

ER szorítópatron készlet, 15 darabos, 2–16 mm tömítéssel

309244

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm

308941 10

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 11 mm

308941 11

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 15 mm

308959 15

Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint
Hozzávaló meredekkúp méret 40

308810 40

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm

308960 8

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm

308960 2

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm

308946 3

ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási
Ø d 16 mm

308962 16

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm

308946 16

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm

308946 4

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm

308946 11

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm

308946 8

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm

308959 3

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm

308959 5

ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási
Ø d 9 mm

308962 9

ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási
Ø d 8 mm

308962 8

308962 12

ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási
Ø d 12 mm

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	308959 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 12 mm	308941 12
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 15 mm	308960 15
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 13 mm	308941 13
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
ER szorítópatron készlet, 7 darabos, 4 – 16 mm tömítéssel	309022
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	308941 9
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 16 mm	308941 16
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	309430 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308960 5
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 4 mm	308962 4
Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308802 40
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 3 mm	308962 3
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	308959 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308941 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 16 mm	308960 16
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	308959 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 14 mm	308960 14
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	308941 8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 11 mm	308960 11
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm	308946 14
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	308946 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2,5 mm	308941 2,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308941 7

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308960 4
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm	308959 14
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308960 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308941 5
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	308959 9
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 14 mm	308962 14
ER szorítópatron készlet, 15 darabos, 2–16 mm	309240
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308801 40
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308960 6
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	308946 5
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 2,8 mm	309430 2,8
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 11 mm	308962 11
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	308946 12
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm	308959 16
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 13 mm	308959 13
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308941 3
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 13 mm	308960 13
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309430 9
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	308959 8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 15 mm	308941 15
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	308959 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	308960 10
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	309430 7

Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 40	308812 40
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309430 4,5
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	308946 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 12 mm	308960 12
ER szorítópatron készlet, 15 darabos, 2–16 mm tömítéssel és fúvókával	309245
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 15 mm	308962 15
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	308946 7
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 13 mm	308946 13
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308960 3
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 13 mm	308962 13
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	308946 9
Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308806 40