

**HOLEX****Menetfúró toldó Belső hűtéssel, Típus: 10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	338450 10
GTIN	4045197603647
Árucikk kategória	32H

**Leírás****Kivitel:**

- **Hosszú ill. extra hosszú változat.**
- **A hosszabbító elülső vége szorítópatronként van kialakítva. A recézett felfogó anya kézi meghúzásával szorítható meg a szorítópatron a menetfúróval.**
- **A nyomatékátvitel négyszöggel történik.**
- **A hosszabbító hátsó vége megfelel DIN-nek, így a hosszabbító menetfúró-gyorscsere betétekbe vagy menetfúró ER szorítópatronokba fogható be négyszöggel.**

Belső hűtőfolyadék hozzávezetéssel.

**Felhasználás:**

Olyan nehezen hozzáférhető helyeken végzendő menetfúráshoz, mint pl. mélyen elhelyezkedő mélyedések, lépcsők, szerkezetek zavaró élei, rendkívül mélyen lévő belső menetek, vagy menetfúrás öntvényfalak közvetlen közelében.

**Figyelem:**

Alternatív hatszög szorítópatron a menetfúró rögzítéséhez külön ajánlatkérésre kapható.

**Műszaki leírás**

Befogási hosszhoz $l_1$	36 mm
Hosszabbító $L_3$	130 mm
Négyszöghöz $K_1$	9 mm
Hosszabbító $\varnothing D_4$	18 mm
Hosszabbító $K_2$	9 mm
Névleges menet $\varnothing$ -höz $d_1$ DIN 374/376	M16
Hosszabbító $\varnothing D_3$	12 mm

Menet szár Ø-höz $d_2$	12 mm
Hosszabbító $L_2$	90 mm
Termék fajtája	Extensionrod