

ALBRECHT
Präzisions Spannfutter**Önzáró nagy teljesítményű fúrótokmány, Típus: 65/10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	341000 65/10
GTIN	4045197308290
Árucikk kategória	33A

Leírás**Kivitel:**

Nagy teljesítményű hárompofás fúrótokmányok precíziós kivitelben. Nagy körfutási pontosság, kulcs nélküli, önzáró, nagy befogóerő. Könnyű kioldás kézzel. Edzett és cserélhető kopó alkatrészek.

Felhasználás:

Kézi- és állványos fúrógépeken, marógépeken, esztergagépeken felfogó tuskére (342300 – 342850 sz.) vagy közvetlenül a géporsóra való felfogásra.

Szabvány:**DIN 238****Műszaki leírás**

Típus	65/10
Fúrótokmány rövidkúp	B 10
Fúrótokmány hossz zárva	68 mm
Fúrófej hossza nyitva	61,5 mm
Legnagyobb fúrótokmány kúp Ø	10,094 mm
Befogási tartomány	0,5 - 6,5 mm
Külső Ø	34 mm
Termék fajtája	Fúrótokmány, kulcs nélküli

