



Önzáró nagy teljesítményű fúrótokmány Spiro, Típus: 100/12



Rendelési adatok

Rendelés száma	341010 100/12
GTIN	4019208009407
Árucikk kategória	39R

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű hárompofás fúrótokmányok precíziós kivitelben. Nagy körfutási pontosság, kulcs nélküli, önzáró, nagy befogóerő. Könnyű kioldás kézzel. Edzett és cserélhető kopó alkatrészek.

Felhasználás:

Kézi és állványos fúrógépeken, marógépeken, esztergagépeken felfogó tuskére (342300 – 342850 sz.) vagy közvetlenül a géporsóra való felfogásra.

Szabvány:

DIN 238

Műszaki leírás

Fúrófej hossza nyitva	80 mm
Befogási tartomány	0,5 - 10 mm
Fúrótokmány rövidkúp	B 12
Fúrótokmány hossz zárva	91,5 mm
Legnagyobb fúrótokmány kúp Ø	12,056 mm
Típus	100/12
Külső Ø	43 mm
Termék fajtája	Fúrótokmány, kulcs nélküli

