

HOLEX**Menetfúró toldó Belső hűtéssel, Típus: 6****Rendelési adatok**

Rendelés száma	338450 6
GTIN	4045197603548
Árucikk kategória	32H

Leírás**Kivitel:**

- **Hosszú ill. extra hosszú változat.**
- **A hosszabbító elülső vége szorítópatronként van kialakítva. A recézett felfogó anya kézi meghúzásával szorítható meg a szorítópatron a menetfúróval.**
- **A nyomatékátvitel négyszöggel történik.**
- **A hosszabbító hátsó vége megfelel DIN-nek, így a hosszabbító menetfúró-gyorscsere betétekbe vagy menetfúró ER szorítópatronokba fogható be négyszöggel.**

Belső hűtőfolyadék hozzávezetéssel.

Felhasználás:

Olyan nehezen hozzáférhető helyeken végzendő menetfúráshoz, mint pl. mélyen elhelyezkedő mélyedések, lépcsők, szerkezetek zavaró élei, rendkívül mélyen lévő belső menetek, vagy menetfúrás öntvényfalak közvetlen közelében.

Figyelem:

Alternatív hatszög szorítópatron a menetfúró rögzítéséhez külön ajánlatkérésre kapható.

Műszaki leírás

Négyszöghöz K_1	6,2 mm
Hosszabbító K_2	6,2 mm
Befogási hosszhoz l_1	30 mm
Hosszabbító $\varnothing D_4$	13 mm
Névleges menet \varnothing -höz d_1 DIN 371	M8
Menet szár \varnothing -höz d_2	8 mm
Névleges menet \varnothing -höz d_1 DIN 374/376	M11

Hosszabbító Ø D ₃	8 mm
Hosszabbító L ₂	60 mm
Hosszabbító L ₃	130 mm
Termék fajtája	Extensionrod