



## ER szorítópatronos befogó ADB alak, BT 40 A = 160, ER szorítópatron mérethez: 40



### Rendelési adatok

Rendelés száma	302800 40
GTIN	4250122615378
Árucikk kategória	36E

### Leírás

**Kivitel:**

Köszörült külső és belső kúp.

Minden szár barnított.

**Felhasználás:**

Hengeres szárú szerszámok szorítópatronban történő befogására a **DIN 6499 szerint, A és B alak.**

**Tartalom:**

ER felfogó anya.

**Különleges tartozék:**

ER szorítópatron 308881 – 309434 sz., ER szorítókulcs 309680 – 309745 ill. 613300 sz.

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

**Figyelem:**

Hozzávaló felfogó anyákat lásd a 309580 ill. 309610 sz. alatt.

Forgácsolási stratégia: HSC

Befogási tartomány: 3 - 26 mm

A-méret kinyúlási hossz: 160 mm

Külső Ø D: 63 mm

Tartalék ER felfogó anya: 40

ER szorítókulcs: 40

### Műszaki leírás

ER szorítókulcs	40
Befogási tartomány	3 - 26 mm

ER szorítópatronhoz	40
Tartalék ER felfogó anya	40
A-méret kinyúlási hossz	160 mm
Külső Ø D	63 mm
Befogó	BT 40 A = 160
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3 20000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó

## Tartozék

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 22 mm	308992 22
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 14 mm	309040 14
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	308990 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	309040 4
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	308992 6
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	308992 12
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 22 mm	309040 22
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	308990 9
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 26 mm	309040 26
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 19 mm	308990 19
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	309040 9

Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308801 40
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 13 mm	308990 13
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	309434 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 17 mm	308990 17
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 13 mm	309040 13
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	309434 12
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 40	308810 40
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm	308992 16
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	309040 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 16 mm	308990 16
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 18 mm	308992 18
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 15 mm	308990 15
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 11 mm	309040 11
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 22 mm	308990 22
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	309040 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 25 mm	309040 25
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 15 mm	309040 15
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 23 mm	309040 23
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	309040 8
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	308992 8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308990 6
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm	309434 16
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm	308992 14

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 18 mm	308990 18
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 24 mm	309040 24
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308990 4
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm	309434 14
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308990 7
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 21 mm	309040 21
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 17 mm	309040 17
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 12 mm	308990 12
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 20 mm	309040 20
ER szorítópatron készlet, 23 darabos, 4–26 mm	309320
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 25 mm	308992 25
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 25 mm	308990 25
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309434 8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 19 mm	309040 19
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 40	308812 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308806 40
ER szorítópatron készlet, 23 darabos, 4–26 mm	309028
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	308992 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	309040 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 24 mm	308990 24
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 14 mm	308990 14
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 23 mm	308990 23
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309434 6

Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308802 40
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308990 5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	308990 8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	309040 5
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309434 9
ER szorítókulcs ER szorítópatronos befogó 40	309680 40
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 20 mm	308990 20
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 26 mm	308990 26
ER szorítópatron készlet, 15 darabos, 2–16 mm	309240
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 16 mm	309040 16
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 21 mm	308990 21
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 11 mm	308990 11
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 12 mm	309040 12
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 20 mm	308992 20
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 18 mm	309040 18