

**HOLEX****Gépi működtetésű tokmány, BT 40, Ø D1: 32mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302865 32
GTIN	4045197549082
Árucikk kategória	32A

**Leírás****Kivitel:**

- **Csekély súrlódás a tűcsapágnak köszönhetően.**
- **Korróziógátló bevonattal védett.**
- **Porral és vízzel szemben védett.**
- **A nagyon nagy szorítóerő növeli az élettartamot és javítja a felületet.**
- **Rugalmas befogási tartomány a szorítópatronokkal.**
- **Szorítóerő max. 1000 Nm.**

**Párbeszédablak szöveg:**

A belső axiális mélyedések megakadályozzák a szerszám megcsúszását.

A sík ütköző felfekvő nagy ismétlési pontosságú befogás miatti nagy radiális merevség megakadályozza a kitérést és nagy megmunkálási pontosságot, valamint hosszú szerszám élettartamot biztosít.

A T-horonyok tárolják az olajat és a zsírt, ez szavatolja a biztonságos nyomatékátvitelt.

A felfogó anyák teljesen lágyan futnak.

**Felhasználás:**

Hengeres szárú szerszámok befogásához.

**Tartalom:**

Felfogó anya.

**Opcionális tartozék:**

Körmöskulcs 628400 sz.

Kúpvonócsap 308760 – 308795 sz.

309566 – 309570 sz. szorítópatronok.

**Műszaki leírás**

Hozzávaló körmőskulcs 628400 sz.	68 / 75
Befogási $\varnothing D_1$	32 mm
A-méret kinyúlási hossz	105 mm
Szorítópatron külső $\varnothing$	66 mm
Befogó	BT 40
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	AD
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 15000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	$\leq 5 \mu\text{m}$
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Gépi működtetésű tokmány

## Tartozék

Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási $\varnothing d$ 14 mm	309576 14
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási $\varnothing d$ 6 mm	309576 6
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Körmőskulcsbütyökkel Anya külső $\varnothing$ 68/75 mm	628400 68/75
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási $\varnothing d$ 20 mm	309576 20
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási $\varnothing d$ 25 mm	309576 25
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási $\varnothing d$ 16 mm	309576 16
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási $\varnothing d$ 8 mm	309576 8

Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 10 mm	309576 10
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 12 mm	309576 12
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308760 40