



## Önzáró nagy teljesítményű fúrótokmány Spiro, Típus: 130



### Rendelési adatok

Rendelés száma	341010 130
GTIN	4019208009421
Árucikk kategória	39R

### Leírás

#### Kivitel:

**Nagy teljesítményű** hárompofás fúrótokmányok precíziós kivitelben. Nagy körfutási pontosság, kulcs nélküli, önzáró, nagy befogóerő. Könnyű kioldás kézzel. Edzett és cserélhető kopó alkatrészek.

#### Felhasználás:

Kézi és állványos fúrógépeken, marógépeken, esztergagépeken felfogó tuskére (342300 – 342850 sz.) vagy közvetlenül a géporsóra való felfogásra.

#### Szabvány:

**DIN 238**

### Műszaki leírás

Fúrótokmány hossz zárva	103 mm
Fúrófej hossza nyitva	90,5 mm
Típus	130
Befogási tartomány	1 - 13 mm
Fúrótokmány rövidkúp	B 16
Legnagyobb fúrótokmány kúp Ø	15,733 mm
Külső Ø	50 mm
Termék fajtája	Fúrótokmány, kulcs nélküli

