

Nölle
PROFI BRUSH**Ipari széles partvis Elaston, Hossz: 600mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	087520 600
GTIN	4250560509482
Árucikk kategória	08R

Leírás**Kivitel:**

Seprűfej 24 mm Ø-jű nyél furattal. Durva szennyeződéshez, nedvességálló, extrém tartós.

Műszaki leírás

Felhasználási terület – Szennyeződés	durva szennyeződéshez, különösen tartó
nedvességálló	igen
Nyélrendszer	Nyélfurat
Test szélessége	600 mm
Test anyaga	Nyeregfa
Felszereltség	Elaston
Sörte színe	piros
Sörte alakja	Teljesen felszerelve
kaparólemezzel	nem
Hozzávaló nyél Ø	24 mm
Termék fajtája	Seprű

Tartozék

Állítható hosszúságú teleszkópos nyél Szár Ø 24 mm	087537 24
Univerzális seprűnyél tartó Hozzávaló nyél Ø 24-28 mm	087539 24-28
Seprű-/ szerszámnyél készlet 10 darabos Szár Ø 24 mm	087535 24