




## ER szorítópatronos befogó ADB alak, BT 50 rövid, ER szorítópatronhoz: 16 ER



### Rendelési adatok

Rendelés száma	302820 16
GTIN	4250122615385
Árucikk kategória	36E

### Leírás

#### Kivitel:

Köszörült külső és belső kúp.

Minden szár barnított. Kiegyensúlyozási fok G6,3/20000 min<sup>-1</sup>.

#### Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok szorítópatronban történő befogására a **DIN 6499 szerint, A és B alak.**

#### Tartalom:

ER felfogó anyával együtt.

#### Különleges tartozék:

ER szorítópatron 308881 – 309434 sz., ER szorítókulcs 309680 – 309720 sz.

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

#### Figyelem:

Hozzávaló felfogó anyákat lásd a 309580 ill. 309610 sz. alatt.

Forgácsolási stratégia: HSC

Befogási tartomány: 0,5 - 10 mm

A-méret kinyúlási hossz: 70 mm

Külső Ø D: 28 mm

Tartalék ER felfogó anya: 16

ER szorítókulcs: 16

### Műszaki leírás

Tartalék ER felfogó anya	16
A-méret kinyúlási hossz	70 mm

Befogási tartomány	0,5 - 10 mm
ER szorítópatronhoz	16
ER szorítókulcs	16
Külső Ø D	28 mm
Befogó	BT 50 rövid
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 15000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC

## Tartozék

HP szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	309371 4
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	308906 9
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Meredekkúphoz 50 SK	308812 50
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1,5 mm	308901 1,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1 mm	308901 1
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	308906 8
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309425 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm	308901 2
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	308906 3
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Meredekkúphoz 50 SK	308810 50
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	308906 7
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 3,5 mm	309425 3,5

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308920 3
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	308901 10
HP szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	309370 9
ER szorítópatron készlet, 10 darabos, 1–10 mm tömítéssel és fúvókával	309165
HP szorítópatron készlet tömítéssel (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 425 E	309391
HP szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	309371 7
HP szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	309370 8
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 4 mm	308922 4
ER szorítópatron készlet, 10 darabos, 1–10 mm	309160
HP szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	309371 5
HP szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	309370 7
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 10 mm	308922 10
HP szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 6 mm	309372 6
HP szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm	309370 2
HP szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	309370 6
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	308921 9
HP szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	309371 3
HP szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	309370 5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	308920 10
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	308906 10
Szorítókulcs kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Meredekkúphoz 50 SK	308830 50
HP szorítópatron Névleges befogási Ø d 1 mm	309370 1
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	308906 6
HP szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 8 mm	309372 8

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	308921 3
HP szorítópatron készlet (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 426 E	309390
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	308921 4
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309425 4,5
ER szorítópatron készlet, 10 darabos, 1–10 mm	309012
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1 mm	308920 1
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50	308760 50
ER szorítópatron készlet, 10 darabos, 1–10 mm tömítéssel	309164
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308920 5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308901 5
ER szorítókulcs 1/2 col horony ER szorítópatronos befogó 16	309700 16
HP szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	309371 10
HP szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309371 9
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 7 mm	308922 7
HP szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309371 6
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	308921 6
ER szorítókulcs ER szorítópatronos befogó 16	309680 16
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308901 6
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	308921 10
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	308921 8
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50	308795 50
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	308901 9
HP szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 4 mm	309372 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308901 7
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 2,8 mm	309425 2,8
HP szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	309370 3

ER szorítókulcs 1/2 col, kulcsnyílás 25 ER szorítópatronos befogó 16	309720 16
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2,5 mm	308901 2,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308901 4
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	308921 5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308920 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm	308920 2
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	308906 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308920 4
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 9 mm	308922 9
HP szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309371 8
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	308921 7
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	308906 5
HP szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	309370 10
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 6 mm	308922 6
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 8 mm	308922 8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308920 6
HP szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	309370 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	308920 8
Szorítókulcs kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Meredekkúphoz 50 SK	308820 50
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50	308765 50
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	308920 9
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 3 mm	308922 3
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308901 3
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	308901 8
ER szorítópatron készlet, 6 darabos, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm tömítéssel	309014

ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási  
Ø d 5 mm

308922 5

Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 50

308785 50