

**HOLEX****Gépi működtetésű tokmány, BT 50, Ø D1: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302870 20
GTIN	4045197554611
Árucikk kategória	32A

**Leírás****Kivitel:**

- **Csekély súrlódás a tűcsapágnak köszönhetően.**
- **Korróziógátló bevonattal védett.**
- **Porral és vízzel szemben védett.**
- **A nagyon nagy szorítóerő növeli az élettartamot és javítja a felületet.**
- **Rugalmas befogási tartomány a szorítópatronokkal.**
- **Szorítóerő max. 1000 Nm.**

**Párbeszédablak szöveg:**

A belső axiális mélyedések megakadályozzák a szerszám megcsúszását.

A sík ütköző felfekvő nagy ismétlési pontosságú befogás miatti nagy radiális merevség megakadályozza a kitérést és nagy megmunkálási pontosságot, valamint hosszú szerszám élettartamot biztosít.

A T-horonyok tárolják az olajat és a zsírt, ez szavatolja a biztonságos nyomatékátvitelt.

A felfogó anyák teljesen lágyan futnak.

**Felhasználás:**

Hengeres szárú szerszámok befogásához.

**Tartalom:**

Felfogó anya.

**Opcionális tartozék:**

Körmöskulcs 628400 sz.

Kúpvonócsap 308760 – 308795 sz.

309566 – 309570 sz. szorítópatronok.

**Műszaki leírás**

Hozzávaló körmőskulcs 628400 sz.	52 / 55
Befogási $\varnothing D_1$	20 mm
A-méret kinyúlási hossz	90 mm
Szorítópatron külső $\varnothing$	52 mm
Befogó	BT 50
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	AD
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 15000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	$\leq 5 \mu\text{m}$
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Gépi működtetésű tokmány

## Tartozék

Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási $\varnothing d$ 12 mm	309566 12
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási $\varnothing d$ 16 mm	309566 16
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási $\varnothing d$ 10 mm	309566 10
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308765 50
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 50	308785 50
Körmőskulcsbütyökkel Anya külső $\varnothing$ 52/55 mm	628400 52/55
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási $\varnothing d$ 6 mm	309566 6
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási $\varnothing d$ 8 mm	309566 8
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308795 50

Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50

308760 50