

HOLEX**Kúpvonócsap 90° tömített, furattal, Meredekkúphoz: 50****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308795 50
GTIN	4045197532794
Árucikk kategória	32Z

Leírás**Leírás:**

A szerszámtartót a kúpvonócsapon át az orsó megfogója húzza fixen az orsóba. Kúpvonócsapok különböző kivitelekben kaphatóak. Ezek fontos összekötő elemet alkotnak a gép és a szerszám között. A kúpvonócsapok pontosságával, szilárdságával és megbízhatóságával szembeni követelmény magasak.

Felhasználás:

Meredekkúpos szárú szerszámokhoz **JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2**.

Figyelem:

Tömített – O-gyűrűvel.

A mindenkori hozzávaló szorítókulcsot és kulcsnyílásokat az eShop-ban találja.

Az AB felszerelésekor ügyeljen a helyes meghúzási nyomatékra.

Műszaki leírás

L ₁	45 mm
Menet M	M24
Max. meghúzási nyomaték	150 Nm
Meredekkúphoz	50
Teljes hossz L	85 mm
Fej Ø D ₁	23 mm
Váll Ø D	38 mm

Hozzávaló meredekkúp színjelölés	SK 50
Kulcsnyílás	30 mm
Furat tulajdonsága	furattal
Kúpvonócsap szabvány	MAS 403
Termék fajtája	Kúpvonócsap

Tartozék

Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50	308825 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50	308820 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50	308830 50