

HOLEX**Gépi működtetésű tokmány, BT 50, Ø D1: 32mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302870 32
GTIN	4045197549099
Árucikk kategória	32A

Leírás**Kivitel:**

- **Csekély súrlódás a tucsonak köszönhetően.**
- **Korróziógátló bevonattal védett.**
- **Porral és vízzel szemben védett.**
- **A nagyon nagy szorítóerő növeli az élettartamot és javítja a felületet.**
- **Rugalmas befogási tartomány a szorítópatronokkal.**
- **Szorítóerő max. 1000 Nm.**

Párbeszédablak szöveg:

A belső axiális mélyedések megakadályozzák a szerszám megcsúszását.

A sík ütköző felfekvő nagy ismétlési pontosságú befogás miatti nagy radiális merevség megakadályozza a kitérést és nagy megmunkálási pontosságot, valamint hosszú szerszám élettartamot biztosít.

A T-horonyok tárolják az olajat és a zsírt, ez szavatolja a biztonságos nyomatékátvitelt.

A felfogó anyák teljesen lágyan futnak.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához.

Tartalom:

Felfogó anya.

Opcionális tartozék:

Körmöskulcs 628400 sz.

Kúpvonócsap 308760 – 308795 sz.

309566 – 309570 sz. szorítópatronok.

Műszaki leírás

Szorítópatron külső Ø	66 mm
Hozzávaló körmőskulcs 628400 sz.	68 / 75
A-méret kinyúlási hossz	105 mm
Befogási Ø D ₁	32 mm
Befogó	BT 50
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	AD
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 15000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 5 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Gépi működtetésű tokmány

Tartozék

Körmőskulcsbütyökkel Anya külső Ø 68/75 mm	628400 68/75
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 25 mm	309570 25
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 18 mm	309570 18
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 8 mm	309570 8
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 10 mm	309570 10
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 16 mm	309570 16
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 12 mm	309570 12
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 20 mm	309570 20
	309570 6

Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási
Ø d 6 mm
