



OZ szorító patronos befogó ADB alak, BT 40 A = 70, Befogási tartomány: 2-16 mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	302880 2-16
GTIN	
Árucikk kategória	36E

Leírás

Kivitel:

Köszörült külső és belső kúp.

Golyóscsapágyazott hollandi anya a nagyobb tartóerő és jobb körfutás érdekében.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok **ISO 10897** szerinti szorítópatronokban való befogásához.

Tartalom:

OZ felfogó anyával.

Különleges tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820– 308835 sz., OZ szorítópatron 309540 – 309565 sz., körmöskulcs 628400 sz.

Forgácsolási stratégia: HSC

A-méret kinyúlási hossz: 70 mm

Külső Ø D: 43 mm

Tartalék felfogó anya 309670 sz.: 2 - 16

Hozzávaló körmöskulcs 628400 sz.: 40/42

Műszaki leírás

Hozzávaló körmöskulcs 628400 sz.	40/42
Tartalék felfogó anya 309670 sz.	2 - 16
A-méret kinyúlási hossz	70 mm
Befogási tartomány	2 - 16 mm

Külső Ø D	43 mm
Befogó	BT 40 A = 70
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 15000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó

Tartozék

OZ szorítópatron befogóhoz Névleges befogási Ø d 6 mm	309540 6
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 40	308720 40
Kúpvonócsap Hurco 60° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308804 40
Kúpvonócsap Hurco 45° furattal és tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 40	308700 40
OZ szorítópatron befogóhoz Névleges befogási Ø d 9 mm	309540 9
OZ szorítópatron befogóhoz Névleges befogási Ø d 8 mm	309540 8
Körmöskulcs bütyökkel Anya külső Ø 40/42 mm	628400 40/42
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
OZ szorítópatron befogóhoz Névleges befogási Ø d 16 mm	309540 16
Kúpvonócsap Mazak, tömített, Form A Meredekkúphoz 40M	308670 40M
	308630 40

Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40

OZ szorítópatron befogóhoz Névleges befogási Ø d 14 mm

309540 14

OZ szorítópatron befogóhoz Névleges befogási Ø d 12 mm

309540 12

Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40

308785 40

Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40

308625 40

Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Meredekkúphoz 40 SK

308820 40

Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40

308795 40

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 Form A Meredekkúphoz 40

308605 40

OZ szorítópatron befogóhoz Névleges befogási Ø d 10 mm

309540 10

Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Meredekkúphoz 40 SK

308812 40

OZ szorítópatron befogóhoz Névleges befogási Ø d 5 mm

309540 5

Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40

308740 40

OZ szorítópatron befogóhoz Névleges befogási Ø d 11 mm

309540 11

Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40

308790 40

Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 40

308600 40

Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40

308635 40

Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40

308760 40

Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40

308780 40

Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40

308802 40

OZ szorítópatron befogóhoz Névleges befogási Ø d 4 mm

309540 4

OZ szorítópatron befogóhoz Névleges befogási Ø d 13 mm

309540 13

Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40

308765 40

308615 40

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 tömített, Form B
Meredekkúphoz 40

Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 40

308640 40

OZ szorítópatron befogóhoz Névleges befogási Ø d 15
mm

309540 15

Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40

308660 40

Kúpvonócsap tömített, Form A Meredekkúphoz 40

308610 40

OZ szorítópatron befogóhoz Névleges befogási Ø d 7 mm

309540 7

Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz
40

308806 40

Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Meredekkúphoz
40 SK

308830 40

Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint
Meredekkúphoz 40 SK

308810 40

Kúpvonócsap Hurco 60° furattal és tűréssel tömített
Meredekkúphoz 40

308803 40

Kúpvonócsap Hurco 90° furattal és tűréssel tömített
Meredekkúphoz 40

308805 40