



OZ szorító patronos befogó ADB alak, BT 40 A = 70, Befogási tartomány: 2-25 mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	302880 2-25
GTIN	4250122612087
Árucikk kategória	36E

Leírás

Kivitel:

Köszörült külső és belső kúp.

Golyóscsapágyazott hollandi anya a nagyobb tartóerő és jobb körfutás érdekében.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok **ISO 10897** szerinti szorítópatronokban való befogásához.

Tartalom:

OZ felfogó anyával.

Különleges tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820– 308835 sz., OZ szorítópatron 309540 – 309565 sz., körmöskulcs 628400 sz.

Forgácsolási stratégia: HSC

A-méret kinyúlási hossz: 70 mm

Külső Ø D: 60 mm

Tartalék felfogó anya 309670 sz.: 2 - 25

Hozzávaló körmöskulcs 628400 sz.: _58/62

Műszaki leírás

Tartalék felfogó anya 309670 sz.	2 - 25
Hozzávaló körmöskulcs 628400 sz.	_58/62
A-méret kinyúlási hossz	70 mm
Befogási tartomány	2 - 25 mm

Külső Ø D	60 mm
Befogó	BT 40 A = 70
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 15000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó

Tartozék

Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Meredekkúphoz 40 SK	308810 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Meredekkúphoz 40 SK	308820 40
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 40	308720 40
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40	308660 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 40	308700 40
Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308630 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40

Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 40	308640 40
Kúpvonócsap Hurco 45° furattal és tûréssel tömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308615 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
Kúpvonócsap Mazak, tömített, Form A Meredekkúphoz 40M	308670 40M
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Nyomatékkulcs rátûző kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Meredekkúphoz 40 SK	308812 40
Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308625 40
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40	308635 40
Körmöskulcs bütyökkel Anya külső Ø 58/62 mm	628400 58/62
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Meredekkúphoz 40 SK	308830 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
Kúpvonócsap tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 40	308600 40