


3M**Alumínium ragasztószalag, Szélesség×hossz (mm×m): 38X50****Rendelési adatok**

Rendelés száma	083635 38X50
GTIN	2050001661425
Árucikk kategória	08M

Leírás**Kivitel:**

A lágy alumínium ragasztószalag alkalmas galvanizáláshoz, erős hő- és fényvisszaverő hatású és időjárásnak és vegyszereknek ellenáll.

A **3M™ 431** kitűnő tömítési tulajdonságokkal rendelkezik a nedvesség jó kiszorításnak köszönhetően és gond nélkül alkalmazható tartós felhasználáshoz.

Figyelem:

A 3M™ termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes.

Műszaki leírás

Gyártó jelölése	431
Vastagság	0,09 mm
Hossz	50 m
Szélesség	38 mm
Festék	ezüst
Szakítószilárdság	3,38 N/mm

Tágulási képesség	5 %
Hőálló max.	-55 - 155 °C
Hordozóanyag	Alumínium
Eltarthatóság	12 hónap
Tárolási hőmérséklet	20 °C
Különlegesség	UV-álló
Különlegesség	nedvességálló
Ragasztószalag fajtája	egyoldalal
Ragasztó massa	akrilát
Béléssel	nem
Tárolási levegő páratartalom	50 %
Felhasználás	Borítás
Felhasználás	Maszkolás
Felhasználás	Tömítés
Felhasználás	Szegélyezés
Felhasználás	Árnyékolás
Ragasztóerő acélon	0,44 N/mm
Termék fajtája	Ragasztószalag