



Kombinált marótüske Form ADB, BT 40 rövid, Tüske Ø d1: 27mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	302900 27
GTIN	4250122613985
Árucikk kategória	36E

Leírás

Kivitel:

Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felület a vállon köszörülve.
Minden szár barnított.

Felhasználás:

Retesszel hosszanti hornyú marókhoz, pl. DIN 841. **Menesztőgyűrűvel** keresztornyú marókhoz DIN 1880 és mérőfejekhez DIN 1830 szerint.

Tartalom:

Inkluzív retesz, menesztőgyűrű és marórögztő csavar.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308802 sz. Speciális kulcs 309840 sz.

Figyelem:

Belső hűtés csak a hozzávaló 309861 sz. rögzítőcsavarral lehetséges.

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	55 mm
Tüske Ø d ₁	27 mm
Tartalék menesztőgyűrű 309870 sz.	27
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	27
Külső Ø D	48 mm
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.	27
Befogó	BT 40 rövid

Szabvány	DIN 6358
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 15000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 5 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Marótüske

Tartozék

Kúpvonócsap Hurco 45° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Menesztőgyűrű Tüske Ø-höz 27 mm	309870 27
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Speciális kulcs Tüske Ø-höz 27 mm	309840 27
Kúpvonócsap Hurco 90° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Maró rögzítőcsavar Tüske Ø-höz 27 mm	309860 27
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308790 40