

**ER szorítópatron, ER 16, Névleges befogási Ø d: 4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308920 4
GTIN	4045197151131
Árucikk kategória	32Z

Leírás**Kivitel:**

Edzett és köszörült. Polírozott.

Figyelem:

ER16, ER25 és ER32 szorítópatronok tömítés nélkül col méretekben is kaphatóak az eShop-ban.

A befogási Ø átfogás mindig max. 1 mm-rel kisebb, pl. Ø 10 – 9 mm, az Ø 1, 1,5 és 2 kivételével (itt csak 0,5 mm).

Műszaki leírás

Névleges befogási Ø d	4 mm
Befogó	ER 16
Szabvány	ISO 15488-B
Körfutási pontosság	≤ 10 µm
Típus	426 E
Külső Ø D	17 mm
Teljes hossz L	27,5 mm
Termék fajtája	Befogófej sima

