

**Kombinált marótüske Form ADB, BT 40 rövid, Tüske Ø d1: 40mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 302900 40     |
| GTIN              | 4250122614029 |
| Árucikk kategória | 36E           |

**Leírás****Kivitel:**

Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felület a vállon köszörülve.  
Minden szár barnított.

**Felhasználás:**

**Retesszel** hosszanti hornyú marókhoz, pl. DIN 841. **Menesztőgyűrűvel** keresztornyú marókhoz DIN 1880 és mérőfejekhez DIN 1830 szerint.

**Tartalom:**

Inkluzív retesz, menesztőgyűrű és marórögztő csavar.

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308802 sz. Speciális kulcs 309840 sz.

**Figyelem:**

Belső hűtés csak a hozzávaló 309861 sz. rögzítőcsavarral lehetséges.

**Műszaki leírás**

|   |             |
|---|-------------|
| Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.            | 40          |
| A-méret kinyúlási hossz                         | 60 mm       |
| Tüske Ø d <sub>1</sub>                          | 40 mm       |
| Tartalék menesztőgyűrű 309870 sz.               | 40          |
| Külső Ø D                                       | 70 mm       |
| Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz. | 40          |
| Befogó  | BT 40 rövid |

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Szabvány                             | DIN 6358                            |
| Befogó szabvány                      | ISO 7388-2                          |
| Befogó szabvány                      | JIS B6339                           |
| Alak                                 | ADB                                 |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3, 15000 min <sup>-1</sup> -nél |
| Körfutási pontosság                  | ≤ 5 µm                              |
| Forgácsolási stratégia               | HPC                                 |
| Termék fajtája                       | Marótüske                           |

## Tartozék

|  |           |
|--|-----------|
| Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40                                 | 308765 40 |
| Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40                                 | 308790 40 |
| Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített Meredekkúphoz 40 | 308801 40 |
| Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40                                 | 308760 40 |
| Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40                                 | 308785 40 |
| Speciális kulcs Tüske Ø-höz 40 mm  | 309840 40 |
| Kúpvonócsap Hurco 90° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40                  | 308806 40 |
| Menesztógyűrű Tüske Ø-höz 40 mm  | 309870 40 |
| Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40                                 | 308795 40 |
| Maró rögzítőcsavar Tüske Ø-höz 40 mm                                     | 309860 40 |
| Kúpvonócsap Hurco 45° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40                  | 308802 40 |