

3M**Szigetelőszalag, 19 mm×25 m, Szín: BLACK****Rendelési adatok**

Rendelés száma	083654 BLACK
GTIN	4054596615373
Árucikk kategória	08M

Leírás**Kivitel:**

A **3M™ Temflex® 165** egy **univerzálisan használható, lágy PVC szigetelőszalag**. Nehezen gyúlékony. Önkioltó, olajnak és oldószereknek jól ellenáll.

Felhasználás:

Szigeteléshez, kötegeléshez, rögzítéshez és színjelöléshez.

Figyelem:

A 3M™ termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes.

Műszaki leírás

Hossz	25 m
Vastagság	0,15 mm
Gyártó jelölése	3M® Temflex® 165
Szélesség	19 mm
Festék	fekete
Tárolási hőmérséklet	20 - 23 °C

Hordozóanyag	PVC fólia
Felhasználás	Jelölés
Felhasználás	Rögzítés
Felhasználás	Hőszigetelés
Felhasználás	Kötegelés
Felhasználás	Jelölés
Szakítószilárdság	2 N/mm
Ragasztóerő acélon	0,2 N/mm
Tárolási levegő páratartalom	50 - 60 %
Tágulási képesség	200 %
Béléssel	nem
Hőálló max.	90 °C
Ragasztószalag fajtája	egyoldalás
Terméknév attribútum	19 mm×25 m
Termék fajtája	Ragasztószalag