

**Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített, Meredekkúphoz: 40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308806 40
GTIN	4045197644640
Árucikk kategória	32Z

Leírás**Leírás:**

A szerszámtartót a kúpvonócsapon át az orsó megfogója húzza fixen az orsóba. Kúpvonócsapok különböző kivitelekben kaphatóak. Ezek fontos összekötő elemet alkotnak a gép és a szerszám között. A kúpvonócsapok pontosságával, szilárdságával és megbízhatóságával szembeni követelmény magasak.

Felhasználás:

Meredekkúpos szárú szerszámokhoz **DIN 69871 / ISO 7388-1**.

Figyelem:

Tömített – O-gyűrűvel.

A mindenkori hozzávaló szorítókulcsot és kulcsnyílásokat az eShop-ban találja.

Az AB felszerelésekor ügyeljen a helyes meghúzási nyomatékra.

Kúpvonócsap szabvány: MAS 403

Váll Ø D: 23 mm

Fej Ø D₁: 15 mm

Teljes hossz L: 57,15 mm

L₁: 32 mm

Menet M: M16

Max. meghúzási nyomaték: 50 Nm

Műszaki leírás

Meredekkúphoz	40
Menet M	M16

L ₁	32 mm
Váll Ø D	23 mm
Hozzávaló meredekkúp színjelölés	SK 40
Teljes hossz L	57,15 mm
Max. meghúzási nyomaték	50 Nm
Fej Ø D ₁	15 mm
Kulcsnyílás	19 mm
Kúpvonócsap szabvány	MAS 403
Termék fajtája	Pull Stud

Tartozék

Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308825 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 40	308810 40