

**Kombinált marótüske Form ADB, BT 40 A = 100, Tüske Ø d1: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302920 16
GTIN	4250122613954
Árucikk kategória	36E

Leírás**Kivitel:**

Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felület a vállon köszörülve.
Minden szár barnított.

Felhasználás:

Retesszel hosszanti hornyú marókhoz, pl. DIN 841. **Menesztőgyűrűvel** keresztornyú marókhoz DIN 1880 és mérőfejekhez DIN 1830 szerint.

Tartalom:

Inkluzív retesz, menesztőgyűrű és marórögztítő csavar.

Különleges tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308802 sz. Speciális kulcs 309840 sz.

Figyelem:

Belső hűtés csak a hozzávaló 309861 sz. rögzítőcsavarral lehetséges.

A-méret kinyúlási hossz: 100 mm

Külső Ø D: 32 mm

Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.: 16

Tartalék menesztőgyűrű 309870 sz.: 16

Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.: 16

Műszaki leírás

Tartalék menesztőgyűrű 309870 sz.	16
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	16
A-méret kinyúlási hossz	100 mm
Tüske Ø d ₁	16 mm

Külső Ø D	32 mm
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.	16
Befogási Ø D ₁	16 mm
Befogó	BT 40 A = 100
Szabvány	DIN 6358
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 15000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 5 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Marótüske

Tartozék

Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Kúpvonócsap Hurco 90° furattal és tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308805 40
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Maró rögzítőcsavar Tüske Ø-höz 16 mm	309860 16
Kúpvonócsap Hurco 60° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308804 40
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Kúpvonócsap Hurco 60° furattal és tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308803 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308765 40

Speciális kulcs Tüske Ø-höz 16 mm	309840 16
Menesztőgyűrű Tüske Ø-höz 16 mm	309870 16
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40	308780 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308795 40