

**HOLEX****Kúpvonócsap 90° tömített, furat nélkül, Meredekkúphoz: 50****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308790 50
GTIN	4045197377883
Árucikk kategória	32Z

**Leírás****Leírás:**

A szerszámtartót a kúpvonócsapon át az orsó megfogója húzza fixen az orsóba. Kúpvonócsapok különböző kivitelekben kaphatóak. Ezek fontos összekötő elemet alkotnak a gép és a szerszám között. A kúpvonócsapok pontosságával, szilárdságával és megbízhatóságával szembeni követelmény magasak.

**Felhasználás:**

Meredekkúpos szárú szerszámokhoz **JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2**.

**Figyelem:**

**Tömített** – O-gyűrűvel.

A mindenkori hozzávaló szorítókulcsot és kulcsnyílásokat az eShop-ban találja.

Az AB felszerelésekor ügyeljen a helyes meghúzási nyomatékra.

**Műszaki leírás**

Fej $\varnothing D_1$	23 mm
Hozzávaló meredekkúp színjelölés	SK 50
$L_1$	45 mm
Meredekkúphoz	50
Váll $\varnothing D$	38 mm
Menet M	M24
Max. meghúzási nyomaték	150 Nm

Teljes hossz L	85 mm
Kulcsnyílás	30 mm
Furat tulajdonsága	furat nélkül
Kúpvonócsap szabvány	MAS 403
Termék fajtája	Kúpvonócsap

## Tartozék

Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50	308825 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50	308830 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50	308820 50