



## Kombinált marótüske Form ADB, BT 40 A = 100, Tüske Ø d1: 22mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	302920 22
GTIN	4250122613978
Árucikk kategória	36E

### Leírás

#### Kivitel:

Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felület a vállon köszörülve.  
Minden szár barnított.

#### Felhasználás:

**Retesszel** hosszanti hornyú marókhoz, pl. DIN 841. **Menesztőgyűrűvel** keresztornyú marókhoz DIN 1880 és mérőfejekhez DIN 1830 szerint.

#### Tartalom:

Inkluzív retesz, menesztőgyűrű és marórögztítő csavar.

#### Különleges tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308802 sz. Speciális kulcs 309840 sz.

#### Figyelem:

Belső hűtés csak a hozzávaló 309861 sz. rögzítőcsavarral lehetséges.

A-méret kinyúlási hossz: 100 mm

Külső Ø D: 40 mm

Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.: 22

Tartalék menesztőgyűrű 309870 sz.: 22

Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.: 22

### Műszaki leírás

Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	22
Tartalék menesztőgyűrű 309870 sz.	22
Tüske Ø d <sub>1</sub>	22 mm
A-méret kinyúlási hossz	100 mm

Külső Ø D	40 mm
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.	22
Befogási Ø D <sub>1</sub>	22 mm
Befogó	BT 40 A = 100
Szabvány	DIN 6358
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 15000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 5 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Marótüske

## Tartozék

Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Kúpvonócsap Hurco 90° furattal és tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308805 40
Speciális kulcs Tüske Ø-höz 22 mm	309840 22
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Maró rögzítőcsavar Tüske Ø-höz 22 mm	309860 22
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Menesztögyűrű Tüske Ø-höz 22 mm	309870 22
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40	308780 40
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308801 40

Kúpvonócsap Hurco 60° tűréssel tömített Meredekkúphoz  
40

308804 40

Kúpvonócsap Hurco 60° furattal és tűréssel tömített  
Meredekkúphoz 40

308803 40

Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz  
40

308802 40