



## Könnyített kivitelű forgócsúcs, Morse kúp: 3



### Rendelési adatok

Rendelés száma	320650 3
GTIN	4019208000145
Árucikk kategória	35R

### Leírás

#### Kivitel:

- **Csúcsszög 60°.**
- **Könnyű kivitel.**
- **Precíz gördülőcsapágyak a nagy körfutási pontosság érdekében.**
- **Karbantartásmentes.**

#### Leírás:

A központosító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.

A központosító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központosító csúcs kerül behelyezésre.

#### Felhasználás:

Főleg kicsi és nagyon kicsi alkatrészek kis és nagy esztergagépeken történő megmunkálására.

Ház Ø D: 34 mm

Hasznos hossz B: 62 mm

Legnagyobb csúcs Ø 60° A: 15 mm

Maximális körfutáshiba: 0,005 mm

Munkadarab tömeghez: 400 kg

### Műszaki leírás

Munkadarab tömeghez	400 kg
Ház Ø D	34 mm
Maximális körfutáshiba	0,005 mm

Legnagyobb csúcs $\varnothing$ 60° A	15 mm
Morse kúp	MK3
Hasznos hossz B	62 mm
Termék fajtája	Központosító csúcs