

**Papír ragasztószalag készlet, Szélesség×hossz (mm×m): 19X50****Rendelési adatok**

Rendelés száma	083645 19X50
GTIN	4005801208446
Árucikk kategória	08M

**Leírás****Kivitel:**

A **tesakrepp® 4329** egy **enyhén kreppelt**, vékony és **rugalmas papír fedőszalag**, mely nagy nedvescsiszolási szilárdsággal és jó **lakk- és tömítőanyag tapadással** rendelkezik. Ezen túlmenően alkalmas általános **fedési és fényezési munkákhoz** max. 70 °C hőmérséklet terhelések mellett.

**Figyelem:**

A tesa® termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes.

**Műszaki leírás**

Szélesség	19 mm
Hossz	50 m
Vastagság	0,13 mm
Gyártó jelölése	tesakrepp® 4329
Festék	sárgás
Hordozóanyag	Papír

Különlegesség	feliratozható
Különlegesség	vízben oldódik
Különlegesség	kézzel téphető
Szakítószilárdság	0,33 N/mm
Béléssel	nem
Tárolási levegő páratartalom	50 - 70 %
Hőálló max.	70 °C
Tárolási hőmérséklet	15 - 35 °C
Tágulási képesség	10 %
Ragasztószalagok száma	16
Ragasztó massa	természetes kaucsuk
Felhasználás	Fedési munkák
Ragasztóerő acélon	0,28 N/mm
Ragasztószalag fajtája	egyoldalal
Termék fajtája	Ragasztószalag