



## Önzáró fúrótokmány Supra SKS-sel, Típus: 10/12



### Rendelési adatok

Rendelés száma	341455 10/12
GTIN	4019208069005
Árucikk kategória	39R

### Leírás

#### Kivitel:

Ütvefúrógépekhez **befogóerő biztosítással (SKS)**. Jobb és bal forgásirányhoz.

DIN 238 futótokmány-kúppal

#### Felhasználás:

A 342300 – 342887 sz. átalakító tuskére vagy közvetlenül a géporsóra való felfogáshoz.

### Műszaki leírás

Fúrótokmány rövidkúp	B 12
Legnagyobb fúrótokmány kúp Ø	12,065 mm
Típus	10/12
Befogási tartomány	0 - 10 mm
Fúrótokmány hossz zárva	86,1 mm
Külső Ø	40,2 mm
Termék fajtája	Fúrótokmány, kulcs nélküli