



## Fúrótokmány radiális reteszeléssel Extra RV Műanyag kivitel, Típus: 10-1/2



### Rendelési adatok

Rendelés száma	342200 10-1/2
GTIN	4019208415000
Árucikk kategória	39R

### Leírás

#### Kivitel:

- **Kulcs nélküli fúrótokmány radiális reteszeléssel. Plusz reteszelés nem szükséges (különösen ütvefúrásnál).**
  - **Nagyon ergonomikus, könnyen kezelhető, ütközésvédelemmel felszerelt, 6-szög kulcsos rásegítés.**
  - **Jó körfutási pontosság.**
  - **Átfúrt kivitel jobb és bal forgásirányhoz (M5 vagy M6 menet).**
- Ütközésvédelemmel felszerelve.

### Műszaki leírás

Típus	10-1/2
Befogási tartomány	1 - 10 mm
Fúrótokmány hossz zárva	60,9 mm
Maximális gépteljesítmény	1000 W
Külső Ø	42,7 mm
Befogó	1/2 – 20 coll
Fúrófej hossza nyitva	55 mm
Radiális reteszelés	igen

Termék fajtája

Fúrótokmány, kulcs nélküli