



## Fogaskoszorús fúrótokmány Prima, Típus: 16/16



### Rendelési adatok

Rendelés száma	342215 16/16
GTIN	4019208062747
Árucikk kategória	39R

### Leírás

#### Kivitel:

A pofák edzettek.

Jobb- és bal forgásirányhoz.

DIN 238 fúrótokmány-kúppal a 342300 – 342850 átalakító tuskére vagy közvetlenül a géporsóra történő felfogáshoz.

#### Felhasználás:

Univerzális fúrási munkákhoz elektromos kézi fúrógépeken, **ütvefúrógépeken** és állványos fúrógépeken.

### Műszaki leírás

Legnagyobb fúrótokmány kúp Ø	15,733 mm
Típus	16/16
Fúrótokmány hossz zárva	86,5 mm
Fúrótokmány rövidkúp	B 16
Befogási tartomány	3 - 16 mm

Külső Ø	50 mm
Hozzávaló fogaskoszorú kulcs	S3
Termék fajtája	Fogaskoszorús fúrótokmány