



Induló készlet, standard, M menethez: M6



Rendelési adatok

Rendelés száma	082710 M6
GTIN	2050001739926
Árucikk kategória	04D

Leírás

Leírás:

A folytatófúró a keményfém poligon kontúrral súrlódási hőt hoz létre, mely minden fémes alapanyagot plastikkussá alakít. Ezáltal néhány másodperc alatt zárt átvezetések hozhatóak létre forgácsmentesen a kiindulási anyag vastagságának többszörösében.

Előny:

- **Nagy költség- és időmegtakarítás a hagyományos eljárásokhoz (pl. behúzóanyákhoz) képest.**
- **Forgács és hulladék nélkül; helyettesíti az anyagszegecseket, hegesztő- és préselt anyákat.**
- **Erős alap nagy meghúzási erőkkel rendelkező menetekhez.**
- **Minden szokásos anyagvastagsághoz és menetmérethez (DIN 13 szerinti menet).**

Tartalom:

- **1 speciális MK2 befogó hűtőgyűrűvel.**
- **1 körmös- és villáskulcs.**
- **4 szorítópatron ER25 mindig M4 – M12-höz megfelelő méretben.**
- **1 Flowdrill folytatófúró a kiválasztott menetméretben.**
- **1 Flowtap menetformázó a kiválasztott menetméretben.**
- **1 speciális leválasztó szer folytatófúráshoz, rézecsettel (FDKS100; 100 g).**
- **1 speciális menetformázó olaj sörtés ecsettel (FTMZ100; 100 ml).**
- **1 rendszerkoffer rövid leírással (a részletes kézikönyv PDF formátumban letölthető).**

Figyelem:

További kivitelek és különleges felhasználáshoz való készletek (pl. vékony lemezekhez) külön rendelésre szállíthatók. **A hozzávaló menetformázókat lásd a 139115 cikkszámoktól.**

Műszaki leírás

M menethez

M6

Termék fajtája

Folyatófúró

Tartozék

Gépi menetformázó kenőhorony nélkül HSS-E-PM 6HX M
M6

139115 M6