



Fogaskoszorús fúrótkmány Prima, Típus: 16/18



Rendelési adatok

Rendelés száma	342215 16/18
GTIN	4019208018201
Árucikk kategória	39R

Leírás

Kivitel:

A pofák edzettek.

Jobb- és bal forgásirányhoz.

DIN 238 fúrótkmány-kúppal a 342300 – 342850 átalakító tuskére vagy közvetlenül a géporsóra történő felfogáshoz.

Felhasználás:

Univerzális fúrási munkákhoz elektromos kézi fúrógépeken, **ütvefúrógépeken** és állványos fúrógépeken.

Műszaki leírás

Fúrótkmány hossz zárva	98 mm
Típus	16/18
Befogási tartomány	1 - 16 mm
Fúrótkmány rövidkúp	B 18
Legnagyobb fúrótkmány kúp Ø	17,78 mm

Külső Ø	56,5 mm
Hozzávaló fogaskoszorú kulcs	S3
Termék fajtája	Fogaskoszorús fúrótokmány