



Fúrótokmány radiális reteszeléssel Extra RV Műanyag kivitel, Típus: 13-3/8



Rendelési adatok

Rendelés száma	342200 13-3/8
GTIN	4019208414980
Árucikk kategória	39R

Leírás

Kivitel:

- **Kulcs nélküli fúrótokmány radiális reteszeléssel. Plusz reteszelés nem szükséges (különösen ütvefúrásnál).**
- **Nagyon ergonomikus, könnyen kezelhető, ütközésvédelemmel felszerelt, 6-szög kulcsos rásegítés.**
- **Jó körfutási pontosság.**
- **Átfúrt kivitel jobb és bal forgásirányhoz (M5 vagy M6 menet).**

Ütközésvédelemmel felszerelve. **Keményfém befogóélek** a kopás csökkentéséhez.

Műszaki leírás

Fúrótokmány hossz zárva	72,4 mm
Maximális gépteljesítmény	1000 W
Típus	13-3/8
Befogási tartomány	1,5 - 13 mm
Külső Ø	42,7 mm
Befogó	3/8 – 24 coll
Fúrófej hossza nyitva	64,5 mm
Radiális reteszelés	igen

Termék fajtája

Fúrótokmány, kulcs nélküli