

HOLEX**Fogaskoszorús fúrótokmány, Típus: 10/12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	342220 10/12
GTIN	4045197152916
Árucikk kategória	32W

Leírás**Kivitel:**

A kulcsvezető nem edzett.

Jobb és bal forgásirányhoz.

DIN 238 futótokmány-kúppal a 342300 – 342850 átalakító tuskére vagy közvetlenül a géporsóra történő felfogáshoz.

Felhasználás:

Univerzális fúrási munkákhoz elektromos kézi fúrógépeken, **ütvefúrógépeken** és állványos fúrógépeken.

Műszaki leírás

Fúrótokmány rövidkúp	B 12
Típus	10/12
Fúrótokmány hossz zárva	61,4 mm
Befogási tartomány	0,8 - 10 mm
Legnagyobb fúrótokmány kúp Ø	12,065 mm

Külső Ø	33,5 mm
Hozzávaló fogaskoszorú kulcs	S2
Termék fajtája	Fogaskoszorús fúrótokmány