



Fúrótokmány radiális reteszeléssel Extra RV Fém kivitel, Típus: 13-1/2



Rendelési adatok

Rendelés száma	342205 13-1/2
GTIN	4019208414935
Árucikk kategória	39R

Leírás

Kivitel:

- **Kulcs nélküli fúrótokmány automatikus radiális reteszeléssel. Plusz reteszelés nem szükséges (különösen ütvefúrásnál).**
- **Nagyon ergonomikus, könnyen kezelhető, 6-szög kulcsos rásegítés.**
- **Jó körfutási pontosság.**
- **Átfúrt kivitel jobb és bal forgásirányhoz (M5 vagy M6 menet).**

Ütközésvédelemmel felszerelve. **Keményfém befogópofák** a kopás csökkentéséhez.

Műszaki leírás

Maximális gépteljesítmény	1100 W
Fúrótokmány hossz zárva	72,4 mm
Típus	13-1/2
Befogási tartomány	1,5 - 13 mm
Külső Ø	42,7 mm
Befogó	1/2 – 20 coll
Fúrófej hossza nyitva	64,5 mm
Radiális reteszelés	igen
Termék fajtája	Fúrótokmány, kulcs nélküli

