

**HOLEX****Fogaskoszorús fúrótokmány, Típus: 10/16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	342220 10/16
GTIN	4045197152923
Árucikk kategória	32W

**Leírás****Kivitel:**

A kulcsvezető nem edzett.

Jobb és bal forgásirányhoz.

DIN 238 futótokmány-kúppal a 342300 – 342850 átalakító tuskére vagy közvetlenül a géporsóra történő felfogáshoz.

**Felhasználás:**

Univerzális fúrási munkákhoz elektromos kézi fúrógépeken, **ütvefúrógépeken** és állványos fúrógépeken.

**Műszaki leírás**

Fúrótokmány rövidkúp	B 16
Legnagyobb fúrótokmány kúp Ø	15,733 mm
Befogási tartomány	1 - 10 mm
Fúrótokmány hossz zárva	77 mm
Típus	10/16

Külső Ø	42,4 mm
Hozzávaló fogaskoszorú kulcs	S2
Termék fajtája	Fogaskoszorús fúrótokmány