



Fogaskoszorús fúrótokmány Prima, Típus: 6/10



Rendelési adatok

Rendelés száma	342215 6/10
GTIN	4019208067018
Árucikk kategória	39R

Leírás

Kivitel:

A pofák edzettek.

Jobb- és bal forgásirányhoz.

DIN 238 fúrótokmány-kúppal a 342300 – 342850 átalakító tuskére vagy közvetlenül a géporsóra történő felfogáshoz.

Felhasználás:

Univerzális fúrási munkákhoz elektromos kézi fúrógépeken, **ütvefúrógépeken** és állványos fúrógépeken.

Műszaki leírás

Típus	6/10
Legnagyobb fúrótokmány kúp Ø	10,094 mm
Fúrótokmány rövidkúp	B 10
Fúrótokmány hossz zárva	52,5 mm
Befogási tartomány	0,5 - 6,5 mm

Külső Ø	29,5 mm
Hozzávaló fogaskoszorú kulcs	S1
Termék fajtája	Fogaskoszorús fúrótokmány