

**Garant****Önzáró fúrótokmány, Típus: 160/18****Rendelési adatok**

Rendelés száma	341250 160/18
GTIN	4045197152831
Árucikk kategória	31K

**Leírás****Kivitel:**

**Nagy teljesítményű** hárompofás fúrótokmányok precíziós kivitelben. Nagy körfutási pontosság, kulcs nélküli, önzáró, nagy befogóerő. Könnyű kioldás kézzel. Edzett és cserélhető kopó alkatrészek.

**Felhasználás:**

Kézi és állványos fúrógépeken, marógépeken, esztergagépeken felfogó tuskére (342300 – 342850 sz.) vagy közvetlenül a géporsóra való felfogásra.

**Szabvány:****DIN 238****Műszaki leírás**

Típus	160/18
Befogási tartomány	3 - 16 mm
Legnagyobb fúrótokmány kúp Ø	17,431 mm
Fúrófej hossza nyitva	95,5 mm
Fúrótokmány rövidkúp	B 18 rövidített
Fúrótokmány hossz zárva	109 mm
Külső Ø	56 mm
Termék fajtája	Fúrótokmány, kulcs nélküli

