

HOLEX**Fogaskoszorús fúrótokmány, Típus: 13****Rendelési adatok**

Rendelés száma	342220 13
GTIN	4045197152930
Árucikk kategória	32W

Leírás**Kivitel:**

A kulcsvezető nem edzett.

Jobb és bal forgásirányhoz.

DIN 238 futótokmány-kúppal a 342300 – 342850 átalakító tuskére vagy közvetlenül a géporsóra történő felfogáshoz.

Felhasználás:

Univerzális fúrási munkákhoz elektromos kézi fúrógépeken, **ütvefúrógépeken** és állványos fúrógépeken.

Műszaki leírás

Fúrótokmány hossz zárva	77 mm
Legnagyobb fúrótokmány kúp Ø	15,733 mm
Fúrótokmány rövidkúp	B 16
Típus	13
Befogási tartomány	1,5 - 13 mm

Külső Ø	42,4 mm
Hozzávaló fogaskoszorú kulcs	S2
Termék fajtája	Fogaskoszorús fúrótokmány