

HOLEX**Átalakító túske hengeres szárral, Szár Ø / fúrótokmány kúp: 8/10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	342300 8/10
GTIN	4045197294388
Árucikk kategória	32X

Leírás**Kivitel:**

Edzett és az emelkedés szerint pontosan köszörült. Nagy körfutási pontosság hosszú távon, mivel a forgács nem nyomódik be az edzett felületbe és kisebb ütések nem okoznak bemélyedéseket.

Precíziós kivitel hengeres szárral.

Felhasználás:

Fúrótokmányok felfogására marógépeken, automatákon stb. A hengeres szár **szorítópatronokba vagy patronos befogókba** fogható be.

Szabvány:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Műszaki leírás

Hengeres szár hossza	35 mm
Kúp Ø D	10,094 mm
Fúrótokmány kúp DIN 238	B 10
Szár Ø	8 mm
Termék fajtája	Fúrótokmány befogó