

HOLEX**Fogaskoszorús fúrótokmány, Típus: 16/16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	342220 16/16
GTIN	4045197152947
Árucikk kategória	32W

Leírás**Kivitel:**

A kulcsvezető nem edzett.

Jobb és bal forgásirányhoz.

DIN 238 futótokmány-kúppal a 342300 – 342850 átalakító tuskére vagy közvetlenül a géporsóra történő felfogáshoz.

Felhasználás:

Univerzális fúrási munkákhoz elektromos kézi fúrógépeken, **ütvefúrógépeken** és állványos fúrógépeken.

Műszaki leírás

Befogási tartomány	3 - 16 mm
Fúrótokmány hossz zárva	86,5 mm
Fúrótokmány rövidkúp	B 16
Legnagyobb fúrótokmány kúp \varnothing	15,733 mm
Típus	16/16

Külső Ø	50 mm
Hozzávaló fogaskoszorú kulcs	S3
Termék fajtája	Fogaskoszorús fúrótokmány