



## Könnyített kivitelű forgócsúcs, Morse kúp: 5



### Rendelési adatok

Rendelés száma	320655 5
GTIN	5907412202747
Árucikk kategória	36C

### Leírás

#### Kivitel:

- Csúcsszög 60°.
- Könnyű kivitel.
- Precíz gördülőcsapágyak a nagy körfutási pontosság érdekében.
- Karbantartásmentes.

#### Leírás:

A központósító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.

A központósító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központósító csúcs kerül behelyezésre.

#### Felhasználás:

Főleg kicsi és nagyon kicsi alkatrészek kis és nagy esztergagépeken történő megmunkálására.

Ház Ø D: 75 mm

Teljes hossz L: 246 mm

Hasznos hossz B: 116,5 mm

Legnagyobb csúcs Ø 60° A: 50 mm

Maximális körfutáshiba: 0,006 mm

Csúcs hossza C: 55,5 mm

### Műszaki leírás

Maximális fordulatszám	4000 min <sup>-1</sup>
Munkadarab tömeghez	650 kg

Hasznos hossz B	116,5 mm
Morse kúp	MK5
Ház Ø D	75 mm
Csúcs hossza C	55,5 mm
Maximális körfutáshiba	0,006 mm
Legnagyobb csúcs Ø 60° A	50 mm
Teljes hossz L	246 mm
Termék fajtája	Központosító csúcs