

**HOLEX****Átalakító túske hengeres szárral, Szár Ø / fúrótokmány kúp: 10/10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	342300 10/10
GTIN	4045197294395
Árucikk kategória	32X

**Leírás****Kivitel:**

**Edzett és az emelkedés szerint pontosan köszörült.** Nagy körfutási pontosság hosszú távon, mivel a forgács nem nyomódik be az edzett felületbe és kisebb ütések nem okoznak bemélyedéseket.

Precíziós kivitel hengeres szárral.

**Felhasználás:**

Fúrótokmányok felfogására marógépeken, automatákon stb. A hengeres szár **szorítópatronokba vagy patronos befogókba** fogható be.

**Szabvány:**

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

**Műszaki leírás**

Fúrótokmány kúp DIN 238	B 10
Kúp Ø D	10,094 mm
Hengeres szár hossza	40 mm
Szár Ø	10 mm
Termék fajtája	Fúrótokmány befogó