



## Fogaskoszorús fúrótokmány Prima, Típus: 8



### Rendelési adatok

Rendelés száma	342215 8
GTIN	4019208066974
Árucikk kategória	39R

### Leírás

#### Kivitel:

A pofák edzettek.

Jobb- és bal forgásirányhoz.

DIN 238 fúrótokmány-kúppal a 342300 – 342850 átalakító tükére vagy közvetlenül a géporsóra történő felfogáshoz.

#### Felhasználás:

Univerzális fúrási munkákhoz elektromos kézi fúrógépeken, **ütvefúrógépeken** és állványos fúrógépeken.

### Műszaki leírás

Befogási tartomány	0,5 - 8 mm
Típus	8
Legnagyobb fúrótokmány kúp Ø	12,065 mm
Fúrótokmány rövidkúp	B 12
Fúrótokmány hossz zárva	57,5 mm

Külső Ø	29,5 mm
Hozzávaló fogaskoszorú kulcs	S2
Termék fajtája	Fogaskoszorús fúrótokmány