

HOLEX**Fogaskoszorús fúrótokmány, Típus: 16/18****Rendelési adatok**

Rendelés száma	342220 16/18
GTIN	4045197152954
Árucikk kategória	32W

Leírás**Kivitel:**

A kulcsvezető nem edzett.

Jobb és bal forgásirányhoz.

DIN 238 futótokmány-kúppal a 342300 – 342850 átalakító tuskére vagy közvetlenül a géporsóra történő felfogáshoz.

Felhasználás:

Univerzális fúrási munkákhoz elektromos kézi fúrógépeken, **ütvefúrógépeken** és állványos fúrógépeken.

Műszaki leírás

Befogási tartomány	3 - 16 mm
Fúrótokmány rövidkúp	B 18
Fúrótokmány hossz zárva	98 mm
Típus	16/18
Legnagyobb fúrótokmány kúp Ø	17,78 mm

Külső Ø	50 mm
Hozzávaló fogaskoszorú kulcs	S3
Termék fajtája	Fogaskoszorús fúrótokmány