

HOLEX**Átalakító túske hengeres szárral, Szár Ø / fúrótokmány kúp: 10/12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	342300 10/12
GTIN	4045197294906
Árucikk kategória	32X

Leírás**Kivitel:**

Edzett és az emelkedés szerint pontosan köszörült. Nagy körfutási pontosság hosszú távon, mivel a forgács nem nyomódik be az edzett felületbe és kisebb ütések nem okoznak bemélyedéseket.

Precíziós kivitel hengeres szárral.

Felhasználás:

Fúrótokmányok felfogására marógépeken, automatákon stb. A hengeres szár **szorítópatronokba vagy patronos befogókba** fogható be.

Szabvány:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Műszaki leírás

Kúp Ø D	12,065 mm
Hengeres szár hossza	40 mm
Fúrótokmány kúp DIN 238	B 12
Szár Ø	10 mm
Termék fajtája	Fúrótokmány befogó