



Fogaskoszorús fúrótokmány Prima, Típus: 10/12



Rendelési adatok

Rendelés száma	342215 10/12
GTIN	4019208018041
Árucikk kategória	39R

Leírás

Kivitel:

A pofák edzettek.

Jobb- és bal forgásirányhoz.

DIN 238 fúrótokmány-kúppal a 342300 – 342850 átalakító tuskére vagy közvetlenül a géporsóra történő felfogáshoz.

Felhasználás:

Univerzális fúrási munkákhoz elektromos kézi fúrógépeken, **ütvefúrógépeken** és állványos fúrógépeken.

Műszaki leírás

Típus	10/12
Fúrótokmány hossz zárva	60,5 mm
Fúrótokmány rövidkúp	B 12
Legnagyobb fúrótokmány kúp Ø	12,065 mm
Befogási tartomány	0,8 - 10 mm

Külső Ø	34,5 mm
Hozzávaló fogaskoszorú kulcs	S2
Termék fajtája	Fogaskoszorús fúrótokmány